

**ESP/GOLPACK  
20 AEF**

**Bb 20 litros AEF 1,300 kg Virgem b55**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	MATERIAL	
CORES: NATURAL, BRANCO LEITOSO, AZUL	MATÉRIA PRIMA	FORNECEDOR
	Pead LP8000HD/35057L/40055L	Dow
	Pead HS5407/HS5403/HS5103/ HS5502/HS5010/GF4950/GF4950HS	Braskem
	Pigmento	Cromex/Karina/Real Master

MEDIDAS DO CORPO				PESO
Altura - bocal / alça	Largura do corpo	Comprimento corpo	Altura – bocal/fundo	1,300 kg +/- 10%
378,0 +/- 5,0 mm	237,0 +/- 5,0mm	330,0 +/- 5,0 mm	370,0 +/- 5,0 mm	

MEDIDAS DO BOCAL	Altura Bocal S/ Catraca	Ø (T) Bocal	Ø (E) Bocal	Ø Interno bocal	Ø Catraca	Altura da catraca	Espessura da área de selagem
	21,5 +/- 0,8 mm	58,65 +/- 0,65 mm	55,0 +/- 1,0 mm	46,5 +/- 1,0 mm	70,0 +/- 1,0 mm	5,0 +/- 1,0 mm	3,5 +/- 1,5 mm

MANUSEIO	ARMAZENAMENTO	EMBALAGEM
Manual e mecânico sobre carrinho ou sobre pallet com empilhadeira	Em local seco e coberto sobre pallet	Acondicionadas em sacos de polietileno

ENSAIO	MÉTODO	GOLPACK	*LABORATÓRIO EXTERNO
Aspecto Visual Geral	PO 8.6.1 - Controle de Qualidade	•	
Detecção de Vazamento	PO 8.6.1 - Controle de Qualidade	•	
Estanqueidade	Resolução ANTT 5232/16 6.1.5.4		•
Sobrepeso	PO 8.6.1 - Controle de Qualidade	•	
Resistência ao Impacto	PO 8.6.1 - Controle de Qualidade	•	
Resistência a Queda	Resolução ANTT 5232/16 6.1.5.3		•
Pressão Hidráulica Interna	Resolução ANTT 5232/16 6.1.5.5		•
Resistência ao Empilhamento	Resolução ANTT 5232/16 6.1.5.6		•

**Nota:** \* Os ensaios em laboratórios externos são aplicáveis somente quando há necessidade de homologação do produto

**INFORMATIVO TÉCNICO**

<b>Capacidade de envase:</b>	20 litros (nominal)
<b>Torque necessário para aperto:</b>	3,0 kgf +/- 5%
<b>Empilhamento (com base na densidade da água D=1)</b>	Máximo de 1+2
<b>Peso máximo de produto</b>	Até 30 kg – densidade de até 1,5 kg/litro
<b>Temperatura máxima de envase</b>	Produto com temperatura máxima de 40°C

**OBSERVAÇÕES**

Sob prévia consulta as embalagens poderão ser fornecidas com resina indicada para envase de produtos que necessitam de resistência a quebra sob tensão ambiental (ESCR)

Esta especificação foi elaborada com base em testes realizados por nossa empresa (utilizando água para envase) ficando a GOLPACK isenta de qualquer responsabilidade pelo uso inadequado do produto, aconselhamos testes preliminares de envase antes de sua utilização.